

# Automatische Caleffi Füll- und Demineralisie- rungsarmatur | FüllKom- bi BA Plus - Serie 580

Produktdaten und vorhandene technische  
Angaben zu Automatische Caleffi Füll- und  
Demineralisierungsarmatur | FüllKombi BA  
Plus - Serie 580.



ARTIKELNUMMER

**AT-  
FÜLLBAPLU  
S**

HERSTELLER

**Caleffi**

LIEFERZEIT

**2-4** Werktage

VERFÜGBARKEIT

**Unbegrenzt**  
bestellbar

## Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER

AT-FÜLLBAPLU S

HERSTELLER

Caleffi

### 01 PRODUKTÜBERSICHT

Artikelnummer

**AT-FÜLLBAPLU S**

Hersteller

**Caleffi**

Lieferzeit

**2-4 Werktage**

Verfügbarkeit

**Unbegrenzt bestellbar**

### 02 TECHNISCHE ANGABEN

Anschlüsse

**1/2" AG (EN 10226-1) mit  
Überwurfmutter**

Max. Betriebsdruck

**8 bar**

Max. Betriebstemperatur

**30 °C**

Manometer-Skala

**0 – 4 bar**

Demineralisierungskartusche

**Wasserhärte nach Behandlung: 5°f /  
3°dH**

Elektrische Leitfähigkeit nach Behandlung

**< 30 µS/cm**

### 03 EIGENSCHAFTEN

Anschlüsse

**1/2" AG (EN 10226-1) mit  
Überwurfmutter**

Demineralisierungskartusche

**Wasserhärte nach Behandlung: 5°f /  
3°dH**

Elektrische Leitfähigkeit nach Behandlung

**< 30 µS/cm**

Vor UV-Strahlung schützen

Gehäuse

**Messing EN 12165 CW617N**

Dichtungen & Membran

**EPDM**

### 04 ANWENDUNG UND HINWEISE

Kugelabsperrenteil

**Messing mit entzinkungsfreier Kugel**

Einwegkartusche

**Polymergehäuse mit Mischbett-  
Ionenaustauscherharzen**

## Automatische Caleffi Füll- und Demineralisie- rungsarmatur | FüllKom- bi BA Plus - Serie 580

Produktdaten und vorhandene technische  
Angaben zu Automatische Caleffi Füll- und  
Demineralisierungsarmatur | FüllKombi BA  
Plus - Serie 580.



ARTIKELNUMMER

**AT-  
FÜLLBAPLU  
S**

HERSTELLER

**Caleffi**

LIEFERZEIT

**2-4** Werktage

VERFÜGBARKEIT

**Unbegrenzt**  
bestellbar

## Produktdetails

Planungsrelevante Daten für Auswahl, Einbau und Betrieb.

ARTIKELNUMMER

AT-FÜLLBAPLUS

HERSTELLER

Caleffi

### Produktmerkmale

- ✓ Anschlüsse : 1/2" AG (EN 10226-1)  
mit Überwurfmutter
- ✓ Demineralisierungskartusche :  
Wasserhärte nach Behandlung: 5°f /  
3°dH
- ✓ Elektrische Leitfähigkeit nach  
Behandlung: < 30 µS/cm
- ✓ Vor UV-Strahlung schützen
- ✓ Gehäuse : Messing EN 12165  
CW617N

### Vor Verwendung beachten

- ✓ Eignung für den vorgesehenen  
Einsatz prüfen
- ✓ Produkt- und Herstellerhinweise  
beachten
- ✓ Installation bei Bedarf durch einen  
Fachbetrieb